

Étrier de mise à la terre pr tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround



L'étrier de mise à la terre pour tuyau d'eau et de gaz nVent ERICO PermaGround est fabriqué en alliage d'aluminium 6061-T6 haute résistance et est utilisé pour connecter des conducteurs en cuivre ou en aluminium à un tuyau d'eau en cuivre, à un tuyau galvanisé ou à un conduit en acier. Grâce à sa capacité à couvrir un large éventail de conducteurs et de tuyaux, ce connecteur est idéal pour les installations nécessitant de grandes longueurs de fil de terre.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilisé pour le raccordement de tuyaux d'eau en cuivre, de tuyaux galvanisés ou de conduits en acier


Adapté à une utilisation avec des conducteurs en cuivre ou en aluminium

SPÉCIFICATIONS

Pour une utilisation en extérieur: Non
Matériau: Bronze au silicium

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille du tuyau, nominale (Ø)	Taille du tuyau, réelle (Ø)	Largeur de la tête hexagonale (W)	Taille de conducteur
CWP1J	710261	1/2" - 1"	12.7 - 25.4 mm	25.4 - 31.75 mm	N° 10 plein - n° 2 plein, 6 mm² Solid - 25 mm² Stranded
CWP2J	710263	1 1/4" - 2"	31.8 - 50.8 mm	38.1 - 54 mm	N° 10 Plein - N° 2 Torsadé, 6 mm² Stranded - 25 mm² Stranded



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE