

PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®

Data Solutions



Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack. Le connecteur Wieland permet de combiner facilement différents cordons d'entrée de l'alimentation.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée via connecteur Wieland® GST 18

Hauteur 1 U

Conformément à la norme IEC 60320

Montage horizontal ou vertical

Sorties via prises IEC 60320 C-13

Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90° sur lui-même)

SPÉCIFICATIONS

Longueur:	438.5mm
Matériau:	Aluminium; Polyamide
Type de produit:	Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Fonction	Quantité par colis
60110-340	CEI C13	12	Non	230V		1
60110-341	CEI C13	12	Non	230V		1
60110-342	CEI C13	12	Non	230V		1
60110-349	CEI C13	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-350	CEI C13	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1
60110-351	CEI C13	6	Non	230V	Protection contre les surintensités	1

Table 2/2

Référence catalogue	Couleur	Profondeur	Finition
60110-340	Gris	44mm	Anodisé
60110-341	Noir	44mm	Anodisé
60110-342	Rouge	44mm	Anodisé
60110-349	Gris	44mm	Anodisé
60110-350	Noir	44mm	Anodisé
60110-351	Rouge	44mm	Anodisé

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Équerre pour montage vertical à commander séparément

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.