

Châssis modulaire | Armoires murales, AC



Les composants de rails DIN peuvent être montés rapidement et facilement à ce châssis, à la fois chez le fabricant de panneaux et sur le terrain.

FONCTIONS

Description: Pour monter facilement les appareils modulaires d'une hauteur maximale de 68 mm. Distance entre rangées: 125 mm. Au besoin, la porte standard de l'armoire peut être remplacée par une porte vitrée. Profondeur utile entre le couvercle avant et la porte extérieure: 35 mm. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Rails DIN PP0735 en acier galvanisé 1.2 mm, profilés verticaux en acier 1.5 mm et couvercle avant en acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 structurée.

Unité de livraison: Panneau avant perforé, deux profilés verticaux, panneaux pour fermer le haut et le bas, un rail DIN par rangée et accessoires de montage.

Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Nombre de modules	Nombre de rangées
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Acier doux	16	2
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Acier doux	33	3
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Acier doux	48	3
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Acier doux	64	4
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Acier doux	108	4
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Acier doux	110	5
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Acier doux	162	6
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Acier doux	189	7
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Acier doux	266	7

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.