


Pupitre opérateur, OICP



Le panneau de commande d'interface opérateur en aluminium, OICP, présente un modèle de perforations préusinées pour permettre la fixation souhaitée à un bras pivotant, et une plaque avant amovible à un indice de protection IP 65. Les composants peuvent être facilement montés grâce à la plaque avant amovible, et sont également accessibles par un panneau arrière amovible. Les poignées latérales sur l'armoire permettent un déplacement aisé de l'armoire dans la position de travail souhaitée. Le corps en aluminium dissipe plus de chaleur qu'un corps en acier doux, ce qui peut éliminer la nécessité d'une ventilation supplémentaire.

NORMES INDUSTRIELLES

CE UKCA

EAC

GOST

FONCTIONS

Matériau: Corps: AIMg Si05; plaque arrière: AIMg; angles: AISI 12.

Protection: IP 65.

Finition: Corps et plaque arrière: aluminium anodisé; angles: RAL 7016.

Instructions de montage: Panneau avant OIFP non compris dans la livraison standard et doit être commandé séparément.

Livraison: Corps, plaque arrière vissée, kit de montage de la plaque avant et accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Couleur:	Gris anthracite
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7016

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Expédition rapide
OICP343920	345mm	395mm	200mm	7kg	No
OICP305220	309mm	525mm	200mm	7.9kg	No
OICP355220	345mm	525mm	200mm	8.3kg	No
OICP395220	398mm	525mm	200mm	9kg	No
OICP414720	415mm	470mm	200mm	8.5kg	No
OICP495420	495mm	542mm	200mm	10.3kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les dimensions externes de l'armoire augmentent de 16,5 mm sur le côté où sont placées les poignées.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.