We connect and protect

nVent ERICO Railclips, à frapper, à absorption de vibrations

FONCTIONS

- Conception martelable
- Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies
- Installation facile et rapide au marteau
- S'ajuste à différents profils de rail
- Le coussin en caoutchouc d'absorption de vibrations améliore l'utilisation sur des voies rapides
- Le coussin de caoutchouc est résistant aux intempéries et est étanche
- Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast
- La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de rail	Longueur (L)	Largeur (W)
EM912SN2SHEL	190880	Ressort acier, NBR Rubber	Revêtement multicouche propriétaire	Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Diamètre (Ø)

EM912SN2SHEL	190880	12 - 19 mm	13.5 - 155 mm

DIAGRAMMES





AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.