nVent | ERIFLEX

We connect and protect

Outil de cintrage manuel MFBT-2 pour nVent ERIFLEX Flexibar

CERTIFICATIONS

RoHS

FONCTIONS

- Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée
- L'outil est facile à utiliser et cintre toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant
- Longue poignée permettant d'appliquer de la force pendant le cintrage de la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar jusqu'à 10x120x1/12x100x1
- Deux rayons de cintrage : 5 mm (0.20")
- Permet d'ajuster l'angle de cintrage pour cintrages répétés
- Base en aluminium bleue avec trois points de fixation
- Longueur ajustable pour la barre-souple nVent ERIFLEX Flexibar
- Système de verrouillage rapide nVent ERIFLEX Flexibar sans outillage
- Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2						
Référence catalogue	**Référence article**	**Matériau**	**Largeur du conducteur**	**Rayon de courbure**	**Angle de pliage**	**Profondeur**
MFBT-2	559145	Acier, Aluminum	120 mm	5mm	120 ° Max	414mm

Table 2/2				
Référence catalogue	**Référence article**	**Hauteur**	**Largeur**	**Poids unitaire**
MFBT-2	559145	242 mm	319 mm	7 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.