

# Répartiteur quadripolaire TRS, 160 A



#### **CERTIFICATIONS**





#### **FONCTIONS**

Se fixe facilement aux rails asymétriques DIN ou se visse

Boulons inclus pour les connexions de sortie

Carter de protection transparent

Accessibilité de câblage

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Conforme RoHS

# **SPÉCIFICATIONS**


Référence catalogue	TRS-160A
Référence article	563160
Matériau	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglas
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	630
Courant de court-circuit pic (lpk)	34kA


Référence catalogue	TRS-160A
Courant admissible à court terme (Icw) 1s	13.2kA
Nombre de connexions côté ligne	2
Nombre de connexions côté charge	4
Taille de trou (HS)	8 mm
Taille du filetage (TS)	M6
Profondeur (D)	68mm
Hauteur (H)	150 mm
Largeur (W)	230 mm
Poids unitaire	1.15 kg
Indice d'inflammabilité	UL® 94V-0
Conformité	IEC® 60439.1 CEI® 61439,1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

### INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le nombre de connexions côté ligne et charge s'entendent par pôle.

#### **DIAGRAMMES**





### **AVERTISSEMENT**

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

# North America

+1.800.753.9221
Option 1 - Customer Care
Option 2 - Technical
Support

#### Europe

Netherlands: +31 800-0200135 France: +33 800 901 793

# **Europe**

Germany: 800 1890272 Other Countries: +31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.