

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding

Centrale d'électricité



Non-shielded subrack for backplane, subrack can be assembled on slide rails to support the subrack inside a cabinet.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable

Subrack can be used with slide rails

Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip

Installed load up to 11 kg

Threaded insert, insulation strip pre-fitted

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3						
Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-132	3 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable

Référence catalogue	Rack Height	Profondeur	Package Quantity	For Mounting	Board Depth	EMC Gasket Type
24553-133	3 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-134	3 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable
24553-432	6 U	235 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm	Acier inoxydable
24553-433	6 U	295 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm	Acier inoxydable
24553-434	6 U	355 mm	1	Carte fond de panier	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	Acier inoxydable

Table 2/3

Référence catalogue	Handle Included	Montage	Conformité à	EMC Shielding	Product Type	Rack Width
24553-132	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-133	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-134	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-432	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-433	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP
24553-434	Non	Rack	IEC 60297-3-103	Non	Subrack/Chassis	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Charge statique
24553-132	11 kgf
24553-133	11 kgf
24553-134	11 kgf
24553-432	11 kgf

Référence catalogue	Charge statique
24553-433	11 kgf
24553-434	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Alternative product for older EuropacLab and Europac subrack series.

Individual configuration: broad range of variants in height, width and depth; guide rails for a wide variety of applications; interior options; accessories and mounting material.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE