


Grande résistance chauffante anticondensation, EHG



Cette résistance chauffante anticondensation, EHG, est disponible avec une plage de capacité de chauffage de 15 à 150 watts. La vaste gamme permet de trouver facilement la résistance chauffante optimale également lorsque l'espace dans l'armoire est restreint. La condensation de l'eau est éliminée, même lorsque la température ambiante diminue fortement.

NORMES INDUSTRIELLES

cRUus_UL

CE

EAC

FONCTIONS

Description: Grande résistance chauffante à fixer verticalement pour éviter la condensation. Clip de fixation pour rail DIN 35 mm (EN 60715).

Élément chauffant: Résistance PTC, auto-régulatrice

Matériau: Plastique et profilé en aluminium anodisé.

Humidité opérationnel: -40 °C à +70 °C. Capacité de chauffage donnée à une température ambiante de 20 °C.

Raccordement: Bornier (2 x 0,5-2,5 mm²), disponible sur demande avec câble de connexion (500 mm).

Protection: IP 20, avec borniers. IP 44 possible sur demande (avec câble).

Homologations: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Unité de livraison: 1 pièce.

Voltage (V): 110 - 250 V AC, 50/60 Hz

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité nominale en watts	Matériau	Finition
EHG015	102mm	70mm	50mm	15W	Plastique, Plastique	Mill
EHG030	102mm	70mm	50mm	30W	Plastique, Plastique	Mill
EHG045	102mm	70mm	50mm	45W	Plastique, Plastique	Mill
EHG060	177mm	70mm	50mm	60W	Plastique, Plastique	Mill
EHG075	177mm	70mm	50mm	75W	Plastique, Plastique	Mill
EHG100	177mm	70mm	50mm	100W	Plastique, Plastique	Mill
EHG150	252mm	70mm	50mm	150W	Plastique, Plastique	Mill

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE