

ProLine Gland Plates, fits 600x600mm, CEM

RÉFÉRENCE CATALOGUE

PGP66AHF



Les plaques d'obturation réglables sont utilisées pour sceller le fond d'un cadre ProLine. Des plaques d'obturation pleines, aérées et blindées sont disponibles. Les plaques d'obturation pleines et avec filtres comprennent des couvercles étanches pour la conformité aux exigences type 12. Tous les matériels d'installation sont inclus. La plaque d'obturation pleine et la plaque d'obturation CEM sont des accessoires à base solide de 100 mm, socle de 100 mm/200 mm, base mobile et base de transport. Ces plaques d'obturation peuvent être utilisées sans base si des roulettes, des niveleurs ou pieds de cadre sont installés. La plaque d'obturation CEM conserve une cote de type 1.

FONCTIONS

La plaque d'obturation pleine et la plaque d'obturation CEM sont des accessoires de base solide de 100 mm, fond de socle de 100 mm/200 mm, base mobile et base de transport. Ces plaques d'obturation peuvent être utilisées sans base si des roulettes, des niveleurs ou pieds de cadre sont installés.

Plaque d'obturation pleine : les plaques d'obturation pleines peuvent être utilisées avec tous les sous-panneaux de montage ou cornières de rack ProLine. La plaque d'obturation comprend une surface de montage de socle et deux plaques réglables avec joint mousse qui permettent l'entrée de câbles. La plaque peut pivoter à 180 degrés pour l'entrée de câbles avant ou arrière.

Plaque d'obturation CEM : Cette plaque d'obturation peut être utilisée avec des sous-panneaux ou des cornières de rack. La plaque d'obturation se compose d'une surface de montage sur base et de deux plaques d'obturation réglables (les deux ont un revêtement conducteur) avec un joint en tissu conducteur sur mousse pour l'entrée de câbles.

Plaque d'obturation avec filtre (ventilée) : la plaque d'obturation avec filtre n'est utilisée qu'avec des couvercles de fond de bases ventilées. La plaque peut être utilisée avec tous les sous-panneaux ou cornières de rack ProLine. Elle comprend une base de montage, trois plaques réglables pour l'entrée de câbles, un filtre et les rails de maintien du filtre. Fabriquée en acier inoxydable de calibre 16 finition laquée polyester gris clair texturé RAL 7035 Filtres de rechange disponibles. La plaque d'obturation CEM conserve une cote de type 1.

Tout le matériel est inclus.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier doux

Convient à la largeur de bâti: 600mm

Convient à la profondeur de bâti: 600mm

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Finition: Galvanisé

Épaisseur: 1.9mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.