

Régulateur électronique HWAT-ECO



nVent RAYCHEM HWAT-ECO est un dispositif de régulation et de surveillance économe en énergie pour les systèmes d'eau chaude autorégulants à conduite unique RAYCHEM HWAT nVent. Elle offre une régulation flexible de la température et des économies d'énergie supplémentaires, avec des fonctions intégrées permettant de réduire la température de maintien pendant les périodes de faible utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Économies d'énergie : additional savings up to 21%

Économies d'énergie : 7 specific building type programs with typical 'on' and 'off' modes for these buildings, integrated clock function to define 'on' and 'off' times

Facilité de raccordement et d'utilisation : grand écran tactile couleur

Préréglage en mode hors tension par une batterie/un chargeur externe via une connexion USB

Fixation murale ou en armoire

Relais avertisseur doté d'un contact inverseur pour signaler les problèmes d'alimentation électrique, de température ou de communication

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Montage	Tension CA	Affichage	Coffret	Température d'exposition maxi.
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Wall Mounted/DIN Rail	230 V	5" Color Touch Screen	Polycarbonate	40 °C

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Sonde de tuyauterie	Sonde de la chaudière	Fonction	Alarm Signal, Potential Free	Fonction d'auto-diagnostic
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Oui	Oui	Hotwater Temperature Maintanace	2 A: 24 VAC/VDC	Oui

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Protection contre les défauts au sol	Hauteur	Profondeur	Longueur
1244-019897	HWAT-ECO-V5	Non	110 mm	85 mm	210 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT