


Face avant 19" avec découpe SUB-D



Face avant 19" avec découpe SUB-D ou découpe FDDI.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant 19" avec découpe Sub-D, Type ST 3 ou FDDI

SPÉCIFICATIONS

Profondeur (D):	2.5mm
Matériau:	Aluminium
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Largeur du rack	Quantité par colis	Finition avant	Face d'appui	Nombre de broches
30118-332	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	(3) 9
30118-334	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	(1) 25
30118-335	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	(2) 25
30118-336	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	(2) 9
30118-338	3U	4HP	1	Peint	Conducteur	(1) 9

Table 2/2

Référence catalogue	Code couleur	Finition	Hauteur (H)	Largeur (W)	Expédition rapide
30118-332	RAL 7035	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm	No
30118-334	RAL 7035	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm	No
30118-335	RAL 7035	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm	No
30118-336	RAL 7035	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm	No
30118-338	RAL 7035	Revêtement poudré	128.4mm	19.98mm	No



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE