


Obturbateur pour modules AMC



Les modules obturbateurs avec déflecteurs d'air et poignée push-pull dirigent la circulation d'air vers les emplacements avec les modules AdvancedMC pour assurer un refroidissement optimal. L'obturbateur se compose d'une partie fixe et d'une partie mobile permettant de régler la circulation de l'air à travers l'emplacement dans une plage de 60 à 80 %.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Réalisable à postériori avec les modules obturbateurs AMC

Circulation d'air réglable pour bloquer le flux d'air dans les emplacements non utilisés

L'obturbateur se compose d'une partie fixe et d'une partie mobile permettant de régler la circulation de l'air à travers l'emplacement dans une plage de 60 à 80 %

SPÉCIFICATIONS

Type:	Module d'obturbateur AdvancedMC
Type de produit:	Obturbateur
Matériau:	Aluminium
Famille de produits:	MicroTCA
Compatible avec:	Systèmes

Table 1/1

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-017	Taille moyenne	10	No
20849-016	Compact	10	No

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-018	Grande taille	10	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE