


Module AMC avec poignée Pull, AMC.0 R2.0



Face avant AdvancedMC, comprenant un mécanisme de poignée et le joint CEM pour les modules AMC.0 Rév. 2.0.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la spécification AMC.0 R2.0

Pour installation dans le châssis MicroTCA ou les carriers AdvancedMC (par ex., les carriers, cutaway et hybrid carriers)

SPÉCIFICATIONS

Famille de produits: AdvancedMC
Type: Module d'obturateur
Type de produit: Module système

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-268	73.8mm	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1	No
20849-269	148.8mm	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1	No
20849-129	73.8mm	Grande taille	Acier inoxydable		1	No

Référence catalogue	Hauteur	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-270	73.8mm	Grande taille	Aluminium	Passivé	1	No
20849-128	73.8mm	Taille moyenne	Acier inoxydable		1	No
20849-131	148.8mm	Taille moyenne	Acier inoxydable		1	No
20849-271	148.8mm	Grande taille	Aluminium	Passivé	1	No
20849-127	73.8mm	Compact	Acier inoxydable		1	No
20849-132	148.8mm	Grande taille	Acier inoxydable		1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE