

Panneaux avant perforés | Distribution électrique, MSMCP



This mild steel slotted front panel, MSMCP, is for the front frame of a fix system, or modular frames. No machining is required when it is used for mounting modular components.

FONCTIONS

Description: Panneau avant perforé pour assemblages modulaires. Fourni avec un rail DIN par rangée pour les composants modulaires. Doté d'un pli en haut et en bas offrant une plus grande rigidité.

Matériau: Acier 1.25 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Doit être utilisé avec un châssis support (à commander séparément).

The panels are to be mounted onto a fix system front frame (MSFCP) or onto modular system frames (MSMSF or MSMSM)

Slotted front panel for modular assemblies

Provided with one DIN rail per row for modular components

It has a top and bottom bending to provide extra rigidity

One piece with mounting material

To be assembled on the modular system frame

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.25mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Nombre d'armoires
MSMCP1506R5	150mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP1508R5	150mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP2006R5	200mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP2008R5	200mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP3006-1R5	300mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP3006-2R5	300mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	2
MSMCP3008-1R5	300mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	1
MSMCP3008-2R5	300mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	2
MSMCP4506R5	450mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	3
MSMCP4508R5	450mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	3
MSMCP6006R5	600mm	600mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	4
MSMCP6008R5	600mm	800mm	13mm	Acier doux	Autoportant, Montage mural	4

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.