


Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 slots, Full Mesh, sans RTM

RÉFÉRENCE CATALOGUE

23001-812



La carte fond de panier nVent SCHROFF VPX possède une excellente intégrité du signal permettant des taux de transfert de données très élevés.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformité : VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX

Microswitch DIP pour la configuration du slot système

Liaisons JTAG

Connecteurs verrouillables Utility, Aux, Sense

Goujon M4 pour raccordement de l'alimentation électrique, max. 22 A par slot pour chaque tension

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Nombre de Slots: 5

Hauteur du rack: 3U

Type de cartes fond de panier: VPX Full Mesh

Largeur du slot: 4HP

Type de connecteur: MultiGig

Type de connecteur d'alimentation: Goujon d'alimentation M4

Type de connecteur secteur: Microfit, 8 broches

Largeur: 120.67mm

Net Weight: 0.352kg

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres conceptions de cartes fonds de panier VPX et carte fond de panier VPX personnalisée, sur demande.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE