

nVent LENTON Quick Wedge Replacement Pin

Wedge pins are provided with the purchase of couplers. Replacement wedge pins are made available as a convenience, should any get lost on the jobsite.



FONCTIONS

Package comes with twenty-six replacement wedge pins and one grommet

Designed to withstand the forces required for assembly

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre (Ø)
ML4PKG26	145860	Brut	12 mm	#4	10M	13 mm
ML4GPKG26		Galvanisé mécaniquement	12 mm	#4	10M	13 mm
ML5PKG26	145870	Brut	16 mm	#5	15M	13 mm
ML5GPKG26		Galvanisé mécaniquement	16 mm	#5	15M	13 mm
ML6PKG26	145880	Brut	20 mm	#6	20M	16 mm
ML6GPKG26		Galvanisé mécaniquement	20 mm	#6	20M	16 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Poids unitaire
ML4PKG26	145860	40mm	0.03 kg
ML4GPKG26		40mm	0.03 kg
ML5PKG26	145870	46mm	0.04 kg
ML5GPKG26		46mm	0.04 kg
ML6PKG26	145880	53mm	0.06 kg
ML6GPKG26		53mm	0.06 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Quick Wedge Operator's Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE