


# EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel

## Power Utilities



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats

Perforation degree 58%

Suitable for use with all horizontal rails

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Famille de produits | Type de produit | Type              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 24560-064           | 42 HP           | 175 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-065           | 42 HP           | 235 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |

| Référence catalogue | Largeur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Famille de produits | Type de produit | Type              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| 24560-066           | 42 HP           | 295 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-071           | 63 HP           | 175 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-072           | 63 HP           | 235 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-073           | 63 HP           | 295 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-078           | 84 HP           | 175 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-079           | 84 HP           | 235 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-080           | 84 HP           | 295 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-081           | 84 HP           | 355 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-082           | 84 HP           | 415 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-083           | 84 HP           | 475 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-061           | 42 HP           | 275 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-062           | 63 HP           | 275 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24560-063           | 84 HP           | 275 mm     | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24579-090           | 42 HP           | 277.75 mm  | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |
| 24579-092           | 84 HP           | 277.75 mm  | 1                  | EuropacPRO          | Capot supérieur | Avec perforations |

Table 2/2

| Référence catalogue | Compatible avec | Unité du colis | Couple de serrage |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 24560-064           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-065           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |

| Référence catalogue | Compatible avec | Unité du colis | Couple de serrage |
|---------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 24560-066           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-071           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-072           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-073           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-078           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-079           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-080           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-081           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-082           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-083           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24560-061           | Bacs à cartes   | Paire          |                   |
| 24560-062           | Bacs à cartes   | Paire          |                   |
| 24560-063           | Bacs à cartes   | Paire          |                   |
| 24579-090           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |
| 24579-092           | Bacs à cartes   | Paire          | 2.1 N·m           |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**