


EuropacPRO Mounting Plate for Use With Cover Plate

Power Utilities



Mounting plate for use with cover plates for installation and fixing of heavy components. Full width mounting plates (as wide as the subrack or the system case) are fixed to the side panels. The partial width mounting plates are fixed to the side panel and horizontal rail by means of an assembly strip.

Guide rails Type 4,4" and type strengthened cannot be used in combination with a mounting plate. Top / bottom cover which will be inserted into the groove of the light (type L) horizontal rails cannot be used in combination with a mounting plate.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

For installation and fixing of heavy components

Mounting plate, full width: The mounting plate is as wide as the subrack/system case and is fixed to the side panels

A guide rail can be fitted in first and last slot position

In addition to the mounting plate EMC cover plates can also be fitted to the subrack

Guide rails type 4.4 and "strengthened" cannot be used

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
34563-019	63 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage

Référence catalogue	Largeur du rack	Quantité par colis	Profondeur	Matériau	Famille de produits	Type de produit
34563-001	28 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-003	63 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-044	84 HP	1	412.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-042	84 HP	1	352.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-009	28 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-002	42 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-028	84 HP	1	292.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-026	84 HP	1	232.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-014	42 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-024	84 HP	1	172.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage
34563-004	84 HP	1	112.5 mm	Aluminium	EuropacPRO	Platine de montage

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur	Compatible avec	Certifications
34563-019	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-001	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-003	324.67 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-044	431.35 mm	Bacs à cartes	
34563-042	431.35 mm	Bacs à cartes	
34563-009	146.88 mm	Bacs à cartes	RoHS

Référence catalogue	Largeur	Compatible avec	Certifications
34563-002	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-028	431.35 mm	Bacs à cartes	
34563-026	431.35 mm	Bacs à cartes	
34563-014	217.99 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-024	431.35 mm	Bacs à cartes	RoHS
34563-004	431.35 mm	Bacs à cartes	RoHS

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE