

PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé



PDU modulaire et compact avec deux entrées de cordon d'alimentation qui peuvent être connectées à une alimentation A et B. Conception peu encombrante dans un seul châssis.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Montage horizontal et vertical possible

Deux câbles de connexion (réduit de moitié en longueur), 3 m (avec extrémité ouverte), phase 2 x 3 , 400 VAC (rouge, noir, blanc)

Les bâtis de prises peuvent être pivotés dans toutes les directions (par incréments de 90°) pendant l'installation

Hauteur utile 1 U

Bâti de prises avec prises femelles CEI 60320-C13 ou SCHUKO

SPÉCIFICATIONS

Longueur:	1848.5mm
Matériau:	Aluminium; Polyamide
Couleur:	Gris; Noir; Rouge
Type de produit:	Bâti de prises

Table 1/2

Référence catalogue	Type de prise	Nombre de prises	Sorties commutées	Tension CA	Quantité par colis	Profondeur
60110-287	CEI C13	48	Non	400V	1	44mm
60110-286	CEI C13, SCHUKO	36	Non	400V	1	44mm

Table 2/2

Référence catalogue	Finition	Hauteur	Expédition rapide
60110-287	Anodisé	44mm	No
60110-286	Anodisé	44mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE