

Câble chauffant autorégulant FS



Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM FS offrent des solutions écoénergétiques et simples d'utilisation pour une mise hors gel de tuyauteries. FS-C10-2X résiste à des températures plus élevées et s'utilise dans la mise hors gel des circuits de chauffage central à l'arrêt.

CARACTÉRISTIQUES

Simple à concevoir

Facilité d'installation : se coupe à la longueur requise, repères métriques, système de raccordement à froid RayClic rapide

Éco-énergétique et sécuritaire : câble autorégulant, commandes d'économie d'énergie avancées, aucune surchauffe possible

Fiabilité et longue durée de vie : 10 year extended product warranty available, maintenance free

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Tension nominale	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Matériau de gaine extérieure	Longueur de circuit max.
P000000732	FS-C10-2X	220 – 240 V	230 V	10 W/m	Polyoléfine modifiée	180 m

Table 2/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Disjoncteur	Couleur	Largeur nominale	Hauteur nominale	Type de chemin de terre
P000000732	FS-C10-2X	Type C/20Amp	Prune	16 mm	6.8 mm	Tresse

Table 3/3

Référence catalogue	Nom de l'article	Type de zone	Poids nominal du câble	Max Continuous Exposure Temperature, Power On	Max Continuous Exposure Temperature, Power Off	Nombre maximal d'heures cumulées pour l'exposition intermittente
P000000732	FS-C10-2X	Zone non explosible	140 g/m	90 °C	90 °C	800 h

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT