

Attache à frapper, montage latéral



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Offre une fixation sur brides et profils, pour du câble, des crochets en S, de la chaîne, des assemblages nVent CADDY Speed Link ou autres

Adapté à la plupart des poutres

S'installe simplement avec un marteau


SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Charge statique	Certifications
2H4	Ressort acier	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	7.1 mm	700N	ITB, UL, cUL
4H24SS	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	7.1 mm	620N	
4H24	Ressort acier	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	7.1 mm	900N	cUL, CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL

Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Taille de trou (HS)	Chargestatique	Certifications
4H58SS	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	7.1 mm	620N	
4H912	Ressort acier	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, cUL, ITB, UL
4H1318	Ressort acier	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	7.1 mm	900N	UL, cUL
4H912SS	Acier inoxydable 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	7.1 mm	620N	
4H58	Ressort acier	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	7.1 mm	900N	CE, 4H, EM, EBC, ITB, UL, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

