

Le kit du Support d'équipement nVent CADDY Pyramid, 6 embases



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit comprend des embases, un bâti et des attaches pour support d'équipement

S'assemble et s'ajuste à la taille et à la hauteur souhaitées en quelques minutes par une seule personne à l'aide d'un seul outil

Les attaches innovantes des supports d'équipement et des traverses permettent un montage rapide

La plaque intégrale en mousse fournit une interface douce pour tous les types de toits

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

Le support assemblé peut être soulevé en une seule fois et facilement déplacé

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Matériau	Finition	Température	Hauteur (H)	Longueur (L)	Embase (A)
PEK6B	Acier, Polypropylene, Polyethylene	Galvanisé à chaud	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm	2172mm	314 mm x 6 pc

Table 2/3

Référence catalogue	Tube carré (B)	Assemblage de barres transversales (C)	Largeur (W)	Surface	Poids unitaire	Charge statique maximale (F)
PEK6B	1981 mm x 2 pc	1232 mm x 4 pc	1588 mm	0.56m ²	56 kg	9960N


Table 3/3

Référence catalogue	Facteur de sécurité de charge statique
PEK6B	3:1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge statique doit être stable et uniformément distribuée sur le châssis.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

