

Support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid



Le support de montage pour commutateur d'alimentation pour support d'équipement nVent CADDY Pyramid est une solution rapide et facile pour fixer des boîtiers de déconnexion à des unités Mini Split, des RTU, des centrales de traitement d'air, des équipements CVC traditionnels, des pompes à chaleur et d'autres équipements associés. Ce support constitue une option sûre et flexible pour permettre aux installateurs de fixer les commandes électriques à proximité immédiate de l'équipement sur lequel ils travaillent. Idéal pour une utilisation en tant que solution préfabriquée ou pour terminer l'installation sur site, le support de montage pour commutateur d'alimentation nVent CADDY Pyramid est un atout pour les installateurs de systèmes CVC, mécaniques et électriques.

FONCTIONS

Conçu pour être utilisé avec les supports d'équipement nVent CADDY Pyramid

Se monte facilement sur un profil de 1 $\frac{5}{8}$ pouce ou sur un tuyau SCH de 1 $\frac{1}{4}$ pouce

Adapté à une large gamme de boîtiers de déconnexion d'alimentation

Construction galvanisée à chaud pour les environnements exigeants

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Matériau	Largeur (W)	A	B	Hauteur (H)
PEKPSM	Galvanisé à chaud	Acier	171.45 mm	65.1 - 130.2 mm	101.6 - 215.9 mm	392.09 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Longueur 1 (L1)	Poids unitaire	C
PEKPSM	63.5mm	19.05 - 44.45 mm	2.3 kg	41.27 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

