

Support à rouleaux fixe nVent CADDY Pyramid RL



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Rouleaux de support conçus spécifiquement pour les applications de toiture

La fonctionnalité des rouleaux facilite le mouvement longitudinal du tuyau résultant de la dilatation ou de la contraction

Les rouleaux en polymère garantissent une rotation sans corrosion

La base en mousse limite l'abrasion et favorise la protection de la membrane de toit

Compatible avec les revêtements unicouche, bitumineux, en zinc et en mousse de polyuréthane giclé

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Galvanisé à chaud et traité avec un agent anti-UV pour des performances durables

SPÉCIFICATIONS

Facteur de sécurité de charge statique:	3:1
Finition:	Galvanisé à chaud
Température:	-45 to 65 °C


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	NB/DN	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	A
PRF2	Polyethylene, Polypropylene, Acier	50 Max	147 mm	203mm	152 mm	114 mm
PRF3	Polyethylene, Polypropylene, Acier	80 Max	159 mm	317.5mm	203 mm	159 mm
PRF6	Polyethylene, Polypropylene, Acier	150 Max	159 mm	483mm	203 mm	260 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Surface	Poids unitaire	Charge statique	Certifications
PRF2	26452mm ²	0.5 kg	440N	ITB
PRF3	59355mm ²	1 kg	1112N	
PRF6	91613mm ²	1.5 kg	2670N	ITB

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

