

nVent CADDY Speed Link Verrou Type SLK



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

SPÉCIFICATIONS

Matériaux: Acier;Polypropylène;Alliage de zinc

Table 1/1


Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Certifications
SLK2C50	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	UL, cUL
SLK2C200	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	ITB, UL, cUL

Référence catalogue	Diamètre du câble métallique	Hauteur (H)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Angle (a)	Certifications
SLK3C200	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	
SLK3C50	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le dispositif de verrouillage ne doit être utilisé qu'avec la bobine de câble nVent CADDY Speed Link et ses accessoires ayant un diamètre de câble correspondant. Ne pas utiliser avec d'autres câbles.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas : +31 800-0200135
France : +33 800 901 793

Europe

Allemagne : 800 1890272
Autres pays : +31 13 5835404

APAC

Shanghai : + 86 21 2412 1618/19
Sydney : +61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

