


WBT Performance Cable Tray PreForm Tee



nVent CADDY WBT Performance Cable Tray PreForm is a cleaner, faster, more uniform engineered solution for pathway bends, tees and intersections. The PreForm Tee is a revolutionary, time-saving solution for seamless intersections ensuring clean engineering precision and effortless attachment without cutting or configuring. Due to its unique design, this offering provides up to 60% reduction in labor and time compared to traditional methods while maintaining flexibility and cost-effectiveness in tray pathway retrofits.

FONCTIONS

Routes cable systems in two directions

Maintains UL classification throughout installation

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids unitaire
WBTT2X4		50.8 mm	317.5 mm	513.08mm	0.454 kg
WBTT2X4BA	Noir	50.8 mm	317.5 mm	513.08mm	0.454 kg
WBTT2X4WH	Blanc	50.8 mm	317.5 mm	513.08mm	0.454 kg
WBTT2X6		50.8 mm	365.76 mm	561.34mm	1.361 kg

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids unitaire
WBTT2X6BA	Noir	50.8 mm	365.76 mm	561.34mm	1.361 kg
WBTT2X6WH	Blanc	50.8 mm	365.76 mm	561.34mm	1.361 kg
WBTT2X8		50.8 mm	416.56 mm	612.14mm	1.814 kg
WBTT2X8BA	Noir	50.8 mm	416.56 mm	612.14mm	1.814 kg
WBTT2X8WH	Blanc	50.8 mm	416.56 mm	612.14mm	1.814 kg
WBTT2X12		50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	2.722 kg
WBTT2X12BA	Noir	50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	2.722 kg
WBTT2X12WH	Blanc	50.8 mm	515.62 mm	711.2mm	2.722 kg
WBTT2X16		50.8 mm	617.22 mm	812.8mm	3.629 kg
WBTT2X16BA	Noir	50.8 mm	617.22 mm	812.8mm	3.629 kg
WBTT2X16WH	Blanc	50.8 mm	617.22 mm	812.8mm	3.629 kg
WBTT2X18		50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	4.536 kg
WBTT2X18BA	Noir	50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	4.536 kg
WBTT2X18WH	Blanc	50.8 mm	668.02 mm	863.6mm	4.536 kg
WBTT2X20BA	Noir	50.8 mm	716.28 mm	911.86mm	5.897 kg
WBTT2X20WH	Blanc	50.8 mm	716.28 mm	911.86mm	5.897 kg
WBTT2X24		50.8 mm	817.88 mm	1013.46mm	7.257 kg
WBTT2X24BA	Noir	50.8 mm	817.88 mm	1013.46mm	7.257 kg

Référence catalogue	Couleur	Hauteur	Largeur	Longueur	Poids unitaire
WBTT2X24WH	Blanc	50.8 mm	817.88 mm	1013.46mm	7.257 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

