

# Détecteur de mouvement

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**60130-067**



Détecteur de mouvement : Préparé pour le montage sur la boîte de porte, méthode de détection : mouvement, les champs de détection du radar sont réglables, champ large 4 m (L) x 2 m (P), champ étroit 2 m (L) x 2,5 m (P), tension d'alimentation 12 ... 24 VAC ou 12 ... 30 VDC, alimentation en courant par le connecteur sur la plaque de porte.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Tension d'alimentation 12 ... 24 VAC ou 12 ... 30 VDC, alimentation électrique via connecteur placé sur la plaque de porte

Zone large 4 m (l) x 2 m (d)

Zone étroite 2 m (l) x 2,5 m (d)

Méthode de détection : mouvement

Préparé pour être monté sur un caisson de porte

Les zones de détection du radar sont réglables

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Sonde

Type: Détecteur de mouvement

Compatible avec: Confinement d'allée

Net Weight: 0.508kg

Quantité par colis: 1

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE