


Pion de détrompage de tension pour cartes mezzaninePMC

RÉFÉRENCE CATALOGUE

60827-026



Pion de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour éviter les dommages accidentels lors de la fixation des cartes mezzanine, les pions de détrompage sont vissés aux cartes VMEbus pour distinguer le fonctionnement en 3,3 V et 5 V. Les cartes mezzanine ont un trou percé dans la position appropriée. Le pion de détrompage garantit que seules les cartes mezzanine avec la même tension de fonctionnement peuvent être insérées. Pour les cartes Europe à double hauteur, 2 pièces sont obligatoires.

Broche de détrompage de tension pour cartes mezzanine PMC

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Détrompeur

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Type: Pion de détrompage

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Systèmes CompactPCI; Systèmes CompactPCI Serial; PXI

Type de filetage: Métrique

Matériau: Acier inoxydable

Quantité par colis: 1

Profondeur: 13.5mm

Hauteur: 5mm

Longueur: 13.5mm

Largeur: 5mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veillez tenir compte du fait que les livraisons peuvent être effectuées dans les lots de livraison indiqués (par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE