

# EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Light, Sans blindage

Bac à cartes sans blindage CEM pour montage des cartes fond de panier, version Light.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs de type L (allégé) et fixations de support 19" intégrées

Profilés horizontaux de type « Light »

Aluminium

Glissières horizontales arrières pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Charge admissible jusqu'à 7,5 kg

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

## SPÉCIFICATIONS

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Matériau:</b>                   | Aluminium               |
| <b>Finition:</b>                   | Anodisé; Passivé        |
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Non                     |
| <b>Type de produit:</b>            | Bacs à cartes / Châssis |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Profondeur | Quantité par colis | Pour montage         | Profondeur de la carte | Poignée incluse |
|---------------------|-----------------|------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| 24564-131           | 3U              | 175mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm                  | Non             |
| 24564-132           | 3U              | 235mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm, 220mm           | Non             |
| 24564-133           | 3U              | 295mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm, 220mm, 280mm    | Non             |
| 24564-431           | 6U              | 175mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm                  | Non             |
| 24564-432           | 6U              | 235mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm, 220mm           | Non             |
| 24564-433           | 6U              | 295mm      | 1                  | Carte fond de panier | 160mm, 220mm, 280mm    | Non             |

Table 2/2

| Référence catalogue | Fixation | Conformité                                    | Largeur du rack | Charge statique | Expédition rapide |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 24564-131           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |
| 24564-132           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |
| 24564-133           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |
| 24564-431           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |
| 24564-432           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |
| 24564-433           | Rack     | CEI 60297-3-100, CEI 60297-3-101, IEEE 1101,1 | 84HP            | 7.5kg           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le bac à cartes n'est pas conçu pour recevoir des éléments de blindage, protection IP 20 possible à postériori.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**