


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Avec blindage

Bac à cartes avec blindage CEM pour montage de carte fond de panier, côté arrière couvert par une face arrière.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type F (« flexible »), avec équerres 19", support 19" réglable en profondeur vendu séparément (non inclus dans les articles livrés)

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Aluminium

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Profilés horizontaux de type « Light »

SPÉCIFICATIONS

Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Blindage électromagnétique: Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint CEM
24563-142	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24563-143	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-144	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-145	3U	415mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-146	3U	475mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-442	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile
24563-443	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-444	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-445	6U	415mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile
24563-446	6U	475mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile

Table 2/2


Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique	Expédition rapide
24563-142	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-143	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-144	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique	Expédition rapide
24563-145	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-146	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-442	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-443	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-444	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-445	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No
24563-446	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	11kg	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE