


# EuropacPRO| Profilé d'angle, Arrière, Durci (Rugged), pour joint CEM textile



Le profilé d'angle couvre l'emplacement entre le flanc et la face arrière d'un bac à cartes. Nécessaire pour un blindage CEM approprié.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Nécessaire pour le blindage de l'arrière

Peut également être utilisé comme fermeture avant lors de l'utilisation d'une équerre 19" ajustable en profondeur

## SPÉCIFICATIONS

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>Matériau:</b>            | Aluminium     |
| <b>Type de produit:</b>     | Couvercle     |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO    |
| <b>Type:</b>                | Durci         |
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes |

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Caractéristique de conception | Quantité par colis | Hauteur | Unité du colis | Certifications |
|---------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| 24566-497           | 6U              | CPCI                          | 2                  | 265.9mm | Paire          |                |

| Référence catalogue | Hauteur durack | Caractéristique de conception | Quantité par colis | Hauteur | Unité du colis | Certifications |
|---------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|
| 24566-197           | 3U             | CPCI                          | 2                  | 132.6mm | Paire          |                |
| 24566-199           | 3U             |                               | 2                  | 132.6mm | Paire          | RoHS           |
| 24566-499           | 6U             |                               | 2                  | 265.9mm | Paire          | RoHS           |

Table 2/2

| Référence catalogue | Expédition rapide |
|---------------------|-------------------|
| 24566-497           | No                |
| 24566-197           | No                |
| 24566-199           | No                |
| 24566-499           | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander séparément le joint textile CEM.

Le profil d'angle ne peut pas être utilisé avec le prolongateur pour le montage arrière.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**