


Labrack| Rack à châssis ouvert, avec montants 19"



Montants 19" pour rack à châssis ouvert, capacité de charge allant jusqu'à 200 kg. Les montants de 19" peuvent être installés sur une base fixe ou mobile.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Mobile ou fixe

Plusieurs étagères

Accessoires de câblage

Charge fixe admissible de 200 kg ou 150 kg (voir tableau des spécifications) à un centre de gravité localisé au centre du Labrack

Profondeur de châssis max. recommandée 400 mm

SPÉCIFICATIONS

Largeur: 600mm

Type de produit: Rack

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Matériau du bâti	Quantité par colis	Conformité	Finition
---------------------	-----------------	---------	------------------	--------------------	------------	----------

20118-742	39U	1831mm	Acier	1	CEI 60297-3-100	Revêtement poudré
20118-741	24U	1164mm	Acier	1	CEI 60297-3-100	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Charge statique	Expédition rapide
20118-742	Acier	150kg	No
20118-741	Acier	150kg	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE