

DOSR : Renfort anti-soulèvement à double déport pour les tuyauteries en CPVC



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet une installation rapide et facile de la tuyauterie

La languette de clouage intégrée permet un montage rapide et temporaire sur n'importe quelle surface

Évalué pour une utilisation avec le tuyau en CPVC du gicleur d'incendie

Positionne le tuyau à 1-1/2" (38 mm) de la surface de montage, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser des cales en bois

Répond aux exigences rigoureuses de la norme UL® 203 en matière de poussée verticale

Homologué UL® à la fois comme support et renfort anti-soulèvement dans l'orientation du double déport

Conforme aux exigences de la norme NFPA® 13 en matière de charge statique

Inclut les vis de montage

Peuvent être utilisées avec l'écrou de renfort 3TW pour des installations sur solive en bois composite

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier


Table 1/2

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	A	Épaisseur (T)
DOSR075	5.1 mm	132.1 mm	25.4 mm	88.9mm	38.1 mm	1.3 mm
DOSR100	5.1 mm	147.3 mm	25.4 mm	86.4mm	38.1 mm	1.3 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Espacement entre les crochets
DOSR075	1.65 m Max
DOSR100	1.65 m Max

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

