

Suspension de poutrelle nVent CADDY Rod Lock



FONCTIONS

S'installe facilement à partir du dessous de la poutrelle

S'installe facilement sur la corde inférieure ou supérieure de la poutre en treillis

Le couvercle de protection en plastique empêche la saleté ou le revêtement structural d'obstruer le mécanisme de « montage par pression »

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Facteur de sécurité de charge statique	Taille du piquet (RS)	Hauteur (H)	Largeur (W)
CRLJ37EG	Acier	Électro-galvanisé	3.5:1	0.375	188 mm	94 mm


Table 2/2

Référence catalogue	A	Taille de clé 1	Taille de clé 2	Charge statique
CRLJ37EG	15.90 - 31.8 mm	9/16mm	15/16mm	3500N

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La taille de clé 1 indique la taille d'écrou hexagonal utilisé pour serrer le système sur la poutrelle. La taille de clé 2 indique la taille d'écrou hexagonal nVent CADDY Rod Lock.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

