


WBT Performance Cable Tray Polymer Insert



The nVent CADDY WBT Performance Cable Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray-providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

FONCTIONS

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

SPÉCIFICATIONS

Finition: N/A
Matériau: Polymère


Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Côtés inclus
WBTFORM04BA	Noir		92.2 mm	3048mm	0.02 kg	Non
WBTFORM06BA	Noir		143 mm	3048mm	0.03 kg	Non
WBTFORM08BA	Noir		193.8 mm	3048mm	0.04 kg	Non
WBTFORM2X4BA	Noir	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	0.04 kg	Oui

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Côtés inclus
WBTFORM2X6B A	Noir	50.8 mm	143 mm	3048mm	0.05 kg	Oui
WBTFORM12BA	Noir		295.4 mm	3048mm	0.06 kg	Non
WBTFORM2X8B A	Noir	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	0.06 kg	Oui
WBTFORM4X4B A	Noir	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	0.06 kg	Oui
WBTFORM4X6B A	Noir	101.6 mm	143 mm	3048mm	0.07 kg	Oui
WBTFORM16BA	Noir		397 mm	3048mm	0.08 kg	Non
WBTFORM2X12 BA	Noir	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	0.08 kg	Oui
WBTFORM4X8B A	Noir	101.6 mm	193.8 mm	3048mm	0.08 kg	Oui
WBTFORM18BA	Noir		447.8 mm	3048mm	0.09 kg	Non
WBTFORM20BA	Noir		498.6 mm	3048mm	0.1 kg	Non
WBTFORM2X16 BA	Noir	50.8 mm	397 mm	3048mm	0.1 kg	Oui
WBTFORM4X12 BA	Noir	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	0.1 kg	Oui
WBTFORM6X8B A	Noir	152.4 mm	193.8 mm	3048mm	0.1 kg	Oui
WBTFORM2X18 BA	Noir	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	0.11 kg	Oui

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Poids unitaire	Côtés inclus
WBTFORM24BA	Noir		600.2 mm	3048mm	0.12 kg	Non
WBTFORM2X20 BA	Noir	50.8 mm	498.6 mm	3048mm	0.12 kg	Oui
WBTFORM4X16 BA	Noir	101.6 mm	397 mm	3048mm	0.12 kg	Oui
WBTFORM6X12 BA	Noir	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	0.12 kg	Oui
WBTFORM4X18 BA	Noir	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	0.13 kg	Oui
WBTFORM2X24 BA	Noir	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	0.14 kg	Oui
WBTFORM4X20 BA	Noir	101.6 mm	498.6 mm	3048mm	0.14 kg	Oui
WBTFORM6X16 BA	Noir	152.4 mm	397 mm	3048mm	0.14 kg	Oui
WBTFORM4X24 BA	Noir	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	0.16 kg	Oui
WBTFORM6X18 BA	Noir	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	0.16 kg	Oui
WBTFORM6X20 BA	Noir	152.4 mm	498.6 mm	3048mm	0.18 kg	Oui
WBTFORM6X24 BA	Noir	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	0.18 kg	Oui

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

