

Support d'anneau en forme de D avant-arrière ProLine

Data Solutions



Le support d'anneau en forme de D avant-arrière gère l'acheminement des câbles entre l'avant et l'arrière d'un coffret. Il peut être utilisé avec des supports d'anneau en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles. Le support se monte sur n'importe quel châssis ProLine. Il sécurise le câble avec des supports d'anneau en forme de D qui s'ouvrent et se ferment pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les changements de câblage. Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles. Veuillez noter que le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage.

FONCTIONS

Le support d'anneau en forme de D avant-arrière gère l'acheminement des câbles entre l'avant et l'arrière d'un coffret.

Il peut être utilisé avec des anneaux en forme de D universels ou des supports de transition en option pour une flexibilité accrue dans la gestion des câbles.

Le support se monte sur n'importe quel châssis ProLine

Il sécurise le câble avec des anneaux en forme de D qui s'enclenchent en position ouverte et fermée pour un acheminement sécurisé avec un accès facile pour les modifications de câblage.

Les anneaux en forme de D peuvent être orientés pour une gestion verticale, avant-arrière ou latérale des câbles.

Le kit comprend les anneaux en forme de D et le matériel de montage

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir foncé
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur	Nombre d'anneaux en D	Convient à la profondeur de l'armoire
PFBDR8	16011	1.9mm	3	800mm
PFBDR11	16014	1.9mm	5	1100mm
PFBDR12	16015	1.9mm	5	1200mm
PFBDR10	16013	1.9mm	4	1000mm
PFBDR9	16012	1.9mm	3	900mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE