

Kits de roulettes et niveleur ProLine S1

Data Solutions



Les kits de roulettes/niveleurs sont disponibles avec une charge de base soit légère (900 lbs.), soit intense (3000 lbs.). Les kits sont composés d'un ensemble de quatre roulettes/niveleurs et de tout le matériel d'assemblage. Chaque roulette est facilement assemblée au coffret et pivote pour permettre un mouvement facile de l'armoire. Les roulettes sont fabriquées en matériau composite noir. Les niveleurs sont facilement réglables vers le bas et sécurisés avec des écrous de verrouillage fournis. Ces kits roulettes/niveleurs sont conçus pour déplacer un coffret jusqu'à son emplacement final.

Les roulettes sont conçues pour déplacer le coffret sur de courtes distances dans l'espace intérieur du bâtiment. Elles ne sont pas destinées pour le transport ou l'expédition. Lors du transport de l'armoire par un transporteur, la palette d'expédition doit s'étendre à son cadre et les roues ne doivent supporter aucune charge pendant l'expédition. Les roues doivent être utilisées sur des surfaces lisses, plates et dures. Les sols avec fissures, jointures, débris, pentes descendantes ou montantes doivent être évités. Faire toujours preuve de prudence lors du déplacement des armoires afin d'éviter tout basculement. Les roulettes ne sont pas conçues pour des surfaces extérieures telles que l'asphalte, le gravier et autres surfaces molles. Contactez nVent HOFFMAN pour plus de détails.

FONCTIONS

Les kits de roulettes/niveleurs sont disponibles avec une charge de base légère (900 livres.) ou intense (3000 livres.)

Les kits sont composés d'un ensemble de quatre roulettes/niveaux et de tout le matériel d'assemblage

Chaque roulette est facilement assemblée au coffret et pivote pour permettre un mouvement facile de l'armoire

Les roulettes sont fabriquées en matériau composite noir

Les niveleurs sont facilement réglables vers le bas et sécurisés avec des écrous de verrouillage fournis

Ces kits de roulettes/niveleurs sont conçus pour déplacer une armoire jusqu'à son emplacement final

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PS1CLKLD	36913	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3.4mm
PS1CLKHD	36751	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	3.4mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE