

Gestions de câbles verticaux ProLine S1

Data Solutions



Les gestionnaires de câbles verticaux sont vendus séparément et se fixent aux cornières de l'armoire. Ils fournissent une colonne ouverte verticale pour les câbles. Les doigts en pointe de flèche de chacun 1,75 po correspondent aux espaces de l'unité de rack et permettent de gérer et de protéger les câbles et d'assurer un rayon de courbure approprié. Les doigts de support en pointe de flèche composite sont en plastique noir.

FONCTIONS

Les gestions de câbles verticaux sont vendues séparément et se fixent aux cornières de l'armoire.

Elles fournissent une colonne ouverte verticale pour les câbles.

Les griffes en pointe de flèche d'une dimension de chacune 1,75 pouce correspondent aux espaces de l'unité de rack et permettent de gérer et de protéger les câbles et d'assurer un rayon de courbure approprié.

Les griffes de support en pointe de flèche composite sont en plastique noir.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PS1CM237	39237	2082mm	59mm	212mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1CM217	36753	2007mm	59mm	212mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1CM127	36752	1057mm	59mm	212mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1CM218	36754	2007mm	109mm	212mm	Acier doux	Revêtement poudré
PS1CM238	39238	2082mm	109mm	212mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur	Épaisseur	Section transversale verticale	Nombre de câbles, 20 pouces Diamètre à 70 % de remplissage
PS1CM237	39237	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm	44.6 x 207.7mm	343
PS1CM217	36753	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm	45 x 208mm	343
PS1CM127	36752	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm	45 x 208mm	343
PS1CM218	36754	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm	95 x 208mm	726
PS1CM238	39238	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm	94.6 x 207.7mm	726

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	Nombre de câbles, 25 pouces Diamètre à 75 % de remplissage
PS1CM237	39237	220
PS1CM217	36753	220
PS1CM127	36752	220
PS1CM218	36754	464
PS1CM238	39238	464

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE