

Cornières de rack ProTek

Data Solutions



Les cornières de rack ProTek supportent les équipements de rack de 19 po ProTek à simple et double charnière. Les cornières de rack à trous carrés et taraudés supportent les équipements informatiques espacés EIA qui doivent être montés dans un boîtier ProTek.

FONCTIONS

Les cornières de rack ProTek supportent les équipements de rack de 19 po ProTek à simple et double charnière

Les cornières de rack à trous carrés et taraudés supportent les équipements informatiques espacés EIA qui doivent être montés dans un boîtier ProTek

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Matériau | Finition | Épaisseur | Type de trou |
|---------------------|-------------------|---------|------------|----------|-----------|--------------|
| PTRA16T | 23768 | 356mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Taraudé |
| PTRA16S | 23771 | 356mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Carré |
| PTRA24T | 23772 | 533mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Taraudé |
| PTRA24S | 23773 | 533mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Carré |
| PTRA36T | 23774 | 845mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Taraudé |
| PTRA36S | 23775 | 845mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Carré |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Matériau | Finition | Épaisseur | Type de trou |
|---------------------|-------------------|---------|------------|----------|-----------|--------------|
| PTRA48T | 23776 | 1156mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Tarauté |
| PTRA48S | 23777 | 1156mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Carré |
| PTRA60T | 23778 | 1422mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Tarauté |
| PTRA60S | 23781 | 1422mm | Acier doux | Zingué | 2.66mm | Carré |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Unités de rack |
|---------------------|-------------------|----------------|
| PTRA16T | 23768 | 8U |
| PTRA16S | 23771 | 8U |
| PTRA24T | 23772 | 12U |
| PTRA24S | 23773 | 12U |
| PTRA36T | 23774 | 19U |
| PTRA36S | 23775 | 19U |
| PTRA48T | 23776 | 26U |
| PTRA48S | 23777 | 26U |
| PTRA60T | 23778 | 32U |
| PTRA60S | 23781 | 32U |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.