

Tiroir de console LCD à montage en rack

Data Solutions



Le tiroir de console LCD monté en rack supporte un clavier, un écran et une souris permettant d'accéder aux serveurs/équipements informatiques dans un centre de données, une salle/armoire de réseautage, etc. Il est idéal lorsque l'accès à plusieurs serveurs est nécessaire au niveau du rack.

NORMES INDUSTRIELLES

cUL US (LCD1U900 et LCD1U1080)

CE/LVD

CE

CE / LVD

RoHS2

REACH

CCC (LCD1U1080)

FONCTIONS

Permet un accès au niveau du rack aux serveurs et aux équipements informatiques, ce qui facilite les ajustements en direct

Diverses résolutions pour une meilleure expérience de l'utilisateur

La conception permet une installation par une seule personne

La poignée frontale moulée offre un point d'accès ergonomique et esthétique

Les doubles haut-parleurs stéréo intégrés permettent de réaliser des applications audio sans avoir recours à des périphériques externes

Options KVM disponibles avec des commandes personnalisées

Clavier à 104 touches tactile (touchpad) ou bille de commande (trackball)

Montage 1U

Conception à faible profondeur de 480 mm (460 mm pour LCD1U900)

2 ans de garantie standard

Comprend des vis M6, des écrous-cages et des rondelles de coupelle

Comprend un câble DP de 6 pi (1,8 m) et un cordon d'alimentation

REMARQUE : Consultez la Fiche technique Spec-01457 pour obtenir des données détaillées sur les performances

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
LCD1U1080	39381	44mm	480mm	442mm	Acier doux	Revêtement poudré
LCD1U900	39382	44mm	480mm	442mm	Acier doux	Revêtement poudré
LCD1U4K	39378	44mm	480mm	442mm	Acier doux	Revêtement poudré

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couleur	Code couleur
LCD1U1080	39381	Noir foncé	RAL 9005
LCD1U900	39382	Noir foncé	RAL 9005
LCD1U4K	39378	Noir foncé	RAL 9005

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE