

Étrier de câble



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Étriers de métallisation de câble aux objets métalliques plats tels que les poutres en I, les cornières et les fers profilés

Peut être utilisé comme attache de conducteur parallèle

La tension des boulons à serrage positif fournit un ajustement serré à la membrure en acier

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Taille de conducteur, UL	Matériau	Finition	Épaisseur de bride (FT)	Profondeur (D)	Largeur (W)
LPA858	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondaire	Aluminium		12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm
LPC858L	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondaire	Laiton	Étamé	12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm
LPC858	Class 1 - Class 2 (4/0 Max), Secondaire	Laiton		12.7 mm Max	42.16mm	22.6 mm

Référence catalogue	Poids unitaire	Certifications
LPA858	0.05 kg	
LPC858L	0.11 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC858	0.11 kg	

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'épaisseur de la bride a une incidence sur la capacité de portance de câble maximale.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE