

# Support de câble réglable nVent CADDY Cat 425 avec attache de poutre BC200

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Installation facile sur les ailes de poutre

Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Un simple système de déverrouillage et verrouillage de barres permet d'ajouter facilement des câbles supplémentaires après installation

Une sangle réglable permet une adaptation à plusieurs tailles de support et diminue l'inventaire

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Répertorié cULus® et conforme aux exigences des normes NEC® et TIA relatives aux systèmes de câblage structurés

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)

## SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Diamètre (Ø)	Zone	Capacité de câble, Cat. 5e	Capacité de câble, Cat. 6
CAT425BC200	Acier, Polyéthylène	Électro-galvanisé	100mm, 150mm	13181mm <sup>2</sup>	425	325

Table 2/2

Référence catalogue	Capacité de câble, Cat. 6A	Épaisseur de bride (FT)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique
CAT425BC200	210	3.2 – 12.7mm	3N·m	450N

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.