


Double Crochet en J nVent CADDY Cat HP avec attache de poutre BC200, orientable

Data Solutions



FONCTIONS

La configuration discrète permet d'accueillir deux fois plus de crochets en J

Installation facile sur les ailes de poutre

Effectue une rotation de 360 degrés pour soutenir des cheminements de câbles multi-directionnels

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Les bords arrondis des crochets en J offrent un support à rayon de courbure adapté à des câbles de données haute performance

Une alternative rentable aux chemins de câbles coûteux

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO@/IEC 14763-2, ANSI@/TIA 568 et ANSI@/TIA 569

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé; Électro-galvanisé

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Épaisseur de bride (FT)	Largeur (W)	A	Charge statique
CAT21HPD1BC2	33.3mm	16mm max	130.2mm	123.8mm	440N
CAT32HPD1BC2	50mm	16mm max	165.1mm	130.2mm	440N
CAT48HPD1BC2	75mm	16mm max	215.9mm	171.5mm	440N
CAT64HPD1BC2	100mm	16mm max	266.7mm	196.9mm	440N


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La limite de charge statique de chaque crochet en J est de 270 N.

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE