

Arbre de crochets en J nVent CADDY Cat HP, fixation murale

Data Solutions



FONCTIONS

Idéal pour la fixation sur surfaces en béton, en acier ou en bois

Offre un support optimal pour les câbles de données haute performance, tels que les câbles de catégories 5e, 6, 6A, 7 incluses et la fibre optique

Prêt à l'emploi dès la sortie de l'emballage pour un gain de temps et de travail lors de l'installation

Ne nécessite aucune vis, aucun rivet ou outil spécial pour le montage

Offre une capacité de remplissage et une capacité de charge supérieures à la plupart des autres alternatives de support de câbles non continues

Conforme à la norme EN 50174-2

Conforme aux normes ISO@/IEC 14763-2, ANSI@/TIA 568 et ANSI@/TIA 569

SPÉCIFICATIONS

Finition: Prégalvanisé

Type: Un côté

Matériau: Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)	Niveaux	Hauteur (H)	Largeur (W)	Taille de trou (HS)	Charge statique
---------------------	--------------	---------	-------------	-------------	---------------------	-----------------

CAT64HPSWM 2	100mm	2	495.3mm	50mm	6.5mm	530N
CAT32HPSWM 4	50mm	4	622.3mm	50mm	6.5mm	1068N
CAT64HPSWM 3	100mm	3	685.8mm	50mm	6.5mm	800N
CAT32HPSWM 3	50mm	3	495.3mm	50mm	6.5mm	800N
CAT32HPSWM 2	50mm	2	368.3mm	50mm	6.5mm	530N
CAT64HPSWM 4	100mm	4	876.3mm	50mm	6.5mm	1068N


Table 2/2

Référence catalogue	Profondeur (D)
CAT64HPSWM2	139.69mm
CAT32HPSWM4	86.38mm
CAT64HPSWM3	139.69mm
CAT32HPSWM3	86.38mm
CAT32HPSWM2	86.38mm
CAT64HPSWM4	139.69mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les charges statiques représentent la limite de charge maximale de l'arbre de crochets en J. La limite de charge statique de chaque crochet en J est de 270 N.

L'espacement entre les supports non continus ne doit pas dépasser 5' (1,5 m) conformément à la norme TIA 569-C.9.7 et EN 50174-2.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE