

Bloc de borne à rail quatre postes



FONCTIONS

Sépare les câblages « propres » des câblages « sales »

Comprend le terminal de test intégré

Comprend une encoche pour la busbar à faible impédance

Conception modulaire pour assemblage sur site et expansion future

Conforme aux recommandations de l'AAR

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur (L)	Profondeur (D)	Hauteur (H)	A	B	Taille du filetage (TS)
B2700A2C1WH	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	UNS de 14"
SBB2700A2B10	133.35mm	25.4mm	31.75 mm	25.4 mm	60.3 mm	UNS de 14"

Table 2/2

Référence catalogue	Matériel inclus
B2700A2C1WH	Oui
SBB2700A2B10	Non


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le kit B2700A2C1WH comprend : (1) bloc de borne, (1) lien d'essai de décalage, (15) rondelles plates en cuivre de diamètre extérieur de 9/16", (9) écrous hexagonaux AAR 14-24 UNS-2B de fixation plaquée zinc, (5) contre-écrous hexagonaux AAR nickelés 14-24 UNS-2B, (2) vis zinguées #10X1 – 1/2" et (1) livret d'instructions.

Les blocs de jonction à quatre broches sont des composants inclus dans les panneaux préconfigurés et fabriqués par nVent ERICO.

Assistance de conception proposée pour les applications particulières. Contactez votre représentant nVent ERICO pour obtenir de plus amples informations.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE