

Gestion verticale de câbles ProLine CableTek

Data Solutions



La gestion verticale de câbles ProLine CableTek est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l'intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de largeur. Offert en plusieurs dimensions pour plus de flexibilité de montage. Se monte entre le cadre et la cornière du cadre afin d'aligner ou centrer l'équipement sur un côté. Remplace les supports réducteurs qui relient l'espace entre l'armoire et l'équipement et permet d'ajuster les cornières de cadre de l'avant vers l'arrière. La porte verrouillable à charnière située à l'avant dissimule les câbles tout en permettant d'y accéder facilement. Les rouleaux amovibles ou montants en plastique permettent la gestion des câbles.

FONCTIONS

La gestion verticale de câbles ProLine CableTek est utilisée pour acheminer et grouper des câbles à l'intérieur des armoires ProLine de 700 mm et 800 mm de large

Offert en plusieurs dimensions pour plus de flexibilité de montage

Il se monte entre le cadre et la cornière du cadre afin d'aligner ou centrer l'équipement sur un côté

Il remplace les supports réducteurs qui relient l'espace entre le coffret et l'équipement et permet d'ajuster les angles de cadre d'avant en arrière

La porte verrouillable à charnière située à l'avant dissimule les câbles tout en permettant un accès facile

Les rouleaux amovibles ou montants en plastique permettent de gérer les câbles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PVF127	17684	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PVF128	17685	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.52mm
PVF207	17686	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
PVF208	17687	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé	RAL 9005	1.9mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Convient à la hauteur de l'armoire
PVF127	17684	1200mm
PVF128	17685	1200mm
PVF207	17686	2000mm
PVF208	17687	2000mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE