

# Rack 19 po, fixe, montage mural

## Data Solutions



Solution économique pour les ensembles d'équipements de petit réseau. Les fentes d'attache de câble Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles. Expédié en quatre sections faciles à assembler. Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

### NORMES INDUSTRIELLES

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

cUL Listed per CSA C22.2 No. 182,4; File No. E230874

EIA 310-D

### FONCTIONS

Solution économique pour les ensembles d'équipements de petit réseau

Les fentes d'attache de câble Velcro® intégrées facilitent l'acheminement des câbles

Expédié en quatre sections faciles à assembler

Velcro est une marque commerciale de Velcro Industries B.V.

### SPÉCIFICATIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Couleur:</b>      | Noir foncé        |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 9005          |

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Épaisseur | Unités de rack |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|----------------|
| E19FWM25U20         | 11014             | 1162mm  | 508mm   | 508mm      | 1.52mm    | 25U            |
| E19FWM20U20         | 11013             | 940mm   | 508mm   | 508mm      | 1.52mm    | 20U            |
| E19FWM32U20         | 11015             | 1473mm  | 508mm   | 508mm      | 1.52mm    | 32U            |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Épaisseur | Unités de rack |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------|----------------|
| E19FWM12U20         | 11012             | 584mm   | 508mm   | 508mm      | 1.52mm    | 12U            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Capacité de charge |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| E19FWM25U20         | 11014             | 68kg               |
| E19FWM20U20         | 11013             | 68kg               |
| E19FWM32U20         | 11015             | 68kg               |
| E19FWM12U20         | 11012             | 68kg               |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**