

Armoire anti-sismique

Data Solutions



Les coffrets anti-sismiques protègent les équipements de réseaux LAN et WAN, les serveurs et les équipements de téléphonie et de messagerie vocale pendant l'activité sismique de zone 4. Elles sont également idéales pour une utilisation dans les secteurs à fortes vibrations ou à forte capacité de charge. La conception du refroidissement passif du coffret peut être améliorée grâce à des ventilateurs optionnels.

NORMES INDUSTRIELLES

NEBS est une marque commerciale de Telcordia

OSHDP Pre-Approval OPM-0200-13

NEBS is a trademark of Telcordia

FONCTIONS

ENC2189S peut être configuré pour un montage en rack de 19 ou 23 pouces en inversant les cornières du rack

Les portes avant et arrière sont articulées à gauche et équipées d'une poignée encastrée à verrouillage par clé et d'un verrouillage à 3 points

La même clé permet d'accéder à toutes les portes et panneaux latéraux

Les portes et les panneaux latéraux sont amovibles pour faciliter l'installation et les mises à niveau de l'équipement

Portes et panneaux latéraux encastrés au niveau du cadre

Le base en acier de forte épaisseur et ventilé est conçu pour être boulonné au sol avec des fixations conformes aux normes sismiques

Le cadre en acier soudé de forte épaisseur assure l'intégrité de la structure en présence d'une activité sismique

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir foncé
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack
ENC21712S	14246	2134mm	700mm	1200mm	1.9mm	45U
ENC2178S	11062	2134mm	700mm	800mm	1.9mm	45U
ENC21710S	14245	2134mm	700mm	1000mm	1.9mm	45U
ENC2189S	11063	2134mm	800mm	900mm	1.9mm	45U

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Angles de rack supplémentaires	Type de trou
ENC21712S	14246		Carré
ENC2178S	11062	ERA1921TPL	Taraudé
ENC21710S	14245		Carré
ENC2189S	11063	ERA192321TPL	Taraudé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE