

Joint d'étanchéité Hol-Sealers, 1,38 po de diamètre, brossée, inox 304

RÉFÉRENCE CATALOGUE

AS050SS

Assurez l'étanchéité de trous de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et ouvertures de débouchures supplémentaires contre la poussière, les impuretés, l'huile et l'eau avec les joints d'étanchéité Hol-Sealers. Les joints couvriront un trou de toute forme ou grandeur d'un diamètre de 0,19 po. jusqu'au diamètre maximum indiqué dans le tableau. Peut être utilisé sur des parois d'armoire avec une épaisseur < 8 mm (0,31 po). Préservent la conformité type 3R, 4, 4X (version acier inoxydable uniquement), 12 et 13 des armoires lorsqu'ils sont installés dans une armoire nVent HOFFMAN.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66



FONCTIONS

Disponible en plusieurs dimensions et couleurs.

Joint résistant à l'huile fourni

Le modèle en acier a un goujon plaqué (10-32x5/8) et un écrou à ailettes

Le modèle en acier inoxydable a 300 goujon(s) en acier inoxydable série (10-24x5/8) et écrou(s) à ailettes

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 59430

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Poli

Épaisseur: 1.5mm

Diamètre du trou: 22mm max

Diamètre du joint d'étanchéité Hol-Sealer: 35mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE